


## Saplamalı silindir için silindir sensör

MKZ3000-ANKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Algılama yüzü



## Ürün özellikleri

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Elektriksel yapı | NPN              |
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık    |
| Boyutlar [mm]    | 37,5 x 35 x 35,5 |

## Elektriksel özellikleri

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]               | 10...30 DC |
| Akım tüketimi [mA]                 | < 10       |
| Ters polarite koruması             | evet       |
| Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 2          |

## Çıkışlar

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı                                | NPN           |
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde açık |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2             |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 300           |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 5000          |
| Kısa devre koruması                             | evet          |
| Kısa devre korumasının cinsi                    | çıkış tarama  |
| Aşırı yük koruması                              | evet          |

## İzleme aralığı

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Manyetik hassasiyet [mT] | 3   |
| Geçiş hızı [m/s]         | < 5 |

## Doğruluk / sapma

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Histeresis [mm]         | 1   |
| Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,1 |

## Çalışma Koşulları


|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
| Koruma                 | IP 67    |



## Saplamalı silindir için silindir sensörü

MKZ3000-ANKG

| Testler / Onaylar                   |                                            |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| EMC                                 | EN 60947-5-2                               |                  |
| Şok/titreşim dayanımı               | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)             |                  |
| Mekanik özellikleri                 |                                            |                  |
| Algılama yüzü                       | ön                                         |                  |
| Silindir tipi                       | bağlama çubuk silindirleri                 |                  |
| Boyutlar                            | [mm]                                       | 37,5 x 35 x 35,5 |
| Malzemeler                          | Gövde: Plastik; Montaj adaptörü: Alüminyum |                  |
| Gösterge / Kontroller               |                                            |                  |
| Gösterge                            | Anahtarlama durumu                         | 1 x LED, sarı    |
| Açıklamalar                         |                                            |                  |
| Paket miktarı                       | 1 adet                                     |                  |
| Elektriksel bağlantı                |                                            |                  |
| Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |                                            |                  |
| Bağlantı                            |                                            |                  |



BN = Kablo renkleri : kahve rengi  
 BU = mavi  
 BK = siyah