


Saplamalı silindir için silindir sensörü

MKZ3000-ANKG/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5113 + E11799

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histerezis [mm]	1
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,1

Saplamalı silindir için silindir sensörü

MKZ3000-ANKG/US

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri		
Algılama yüzü		merkezlenmiş
Silindir tipi		bağlama çubuk silindirleri
Boyutlar	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Malzemeler		Gövde: Plastik; Montaj adaptörü: Alüminyum
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

