


Saplamalı silindir için silindir sensörü

MKZ3000-BPKG/5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 algılama yüzeyi



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	30 x 30 x 23

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histerezis [mm]	1
-----------------	---


MK5044



Saplamalı silindir için silindir sensörü

MKZ3000-BPKG/5M

Tekrarlanabilirlik	[mm]	0,1
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri		
Algılama yüzü		ön
Silindir tipi		bağlama çubuk silindirleri
Boyutlar	[mm]	30 x 30 x 23
Malzemeler		Alüminyum; Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri : kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah