


T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5310

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 12
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	3,1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	2,5
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histeresis [mm]	1...2
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

MK5054



T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekanik özellikleri

Algılama yüzü		ön
Silindir tipi		C-kanal silindirler
Boyutlar	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Malzemeler		LCP

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

