


T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5311

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 12
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	3,1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet



T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

İzleme aralığı		
Manyetik hassasiyet	[mT]	2,5
Geçiş hızı	[m/s]	< 5
Doğruluk / sapma		
Histerezis	[mm]	1...2
Tekrarlanabilirlik	[mm]	0,1
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri		
Algılama yüzü		ön
Silindir tipi		C-kanal silindirler
Boyutlar	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Malzemeler		LCP
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: Tırtırlı somun, döndürülebilir



MK5056



T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Bağlantı

