


C-kanal silindir sensörü

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Bağlama kelepçesi
2 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	30

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10000
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	2,8
Geçiş hızı [m/s]	> 10

Doğruluk / sapma

Histerezis [mm]	< 1,5
Tekrarlanabilirlik [mm]	< 0,2


MK5316



C-kanal silindir sensörü

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 65; IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV hattan hata, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Montaj		çıkıntılı montaj
Montaj şekli		0,9 mm genişlikte altıgen soketli sabitleme kelepçeleri
Silindir tipi		C-kanal silindirler
Boyutlar	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Malzemeler		PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		Alyan anahtar
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
Bağlantı		



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi