




Vana aktüatörleri için indüktif NAMUR çiftli sensör

IND2004DN/20m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	2 x normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	4
Gövde	dikdörtgönsel
Boyutlar [mm]	40 x 26 x 26

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	NV0100, NV0200 kontrol monitörleri veya onaylanmış diğer amfikatörle bağlantı için, maks. değerler: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominal gerilim DC [V]	8,2; (1kΩ)
Besleme gerilimi DC [V]	7,5...15
Akım tüketimi [mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1)

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	2 x normalde kapalı
Maks. kablo direnci [Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1800

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4
------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar


Onay	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Vana aktüatörleri için indüktif NAMUR çiftli sensör

IND2004DN/20m

Güvenlik sınıflandırması		
Maks. dahili kapasitans	[nF]	150
Maks. dahili indüktans	[μH]	190
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	40 x 26 x 26
Malzemeler		PBT
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 20 m, Silikon; 4 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



1 = NAMUR-amfikatörüne bağlantı
 Kablo renkleri :
 BK = siyah
 BN = kahve rengi
 BU = mavi
 WH = beyaz