


Vana aktüatörleri için indüktif NAMUR çiftli sensör

IND2004DN/BS-200-K/PA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	2 x normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	4
Gövde	dikdörtgen
Boyutlar [mm]	40 x 26 x 49

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Profibus PA Bürkert Typ 8642-0x için I/O Box üzerine bağlantı
Nominal gerilim DC [V]	6,5; (270Ω)
Akım tüketimi [mA]	< 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,2)
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	1

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NAMUR
Çıkış fonksiyonu	2 x normalde kapalı
Maks. kablo direnci [Ω]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4
------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Onay	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Güvenlik sınıflandırması

Maks. dahili kapasitans [nF]	150
------------------------------	-----



Vana aktuatörleri için indüktif NAMUR çiftli sensör

IND2004DN/BS-200-K/PA

Maks. dahili indüktans	[μH]	190
------------------------	------	-----

Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgenel
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	40 x 26 x 49
Malzemeler		PBT


Açıklamalar		
Açıklamalar		Not:
		Nominal gerilim NAMUR EN50227' ye uygun değildir
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M18; kodlama: A



Bağlantı



1 = NAMUR-amfikatörüne bağlantı
 1-4: Out 1
 2-3: Out 2