


Harici aydınlatma

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
--------------	------------

Uygulama

Aydınlatma alanı [mm]	10 x 150
Yapı formu	parmaklıklar
Çalışma şekli	yüksek ışık yoğunluğu (palsli, sadece soğutmalı sürekli çalışma); normal ışık yoğunluğu (sürekli çalıştırma mümkün)

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	Çalışma durumu "kalıcı çalışma": 415; çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık": 640
Işık kaynağı	kızılötesi



Harici aydınlatma

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Dalga boyu	[nm]	875
------------	------	-----

Girişler

Tetikleme	24 V PNP
-----------	----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...55
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 65
Aşırı ısınmaya karşı koruma		evet; (devre dışı 65...75 °C)

Testler / Onaylar

Fotobiyolojik güvenlik	risk grubu 1; (DIN EN 62471:2008)
------------------------	-----------------------------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	218,5
Boyutlar	[mm]	200 x 13 x 18
Malzemeler		Alüminyum siyah kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Aydınlatma durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	aşırı yüksek sıcaklık	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, siyah; 4 x 0,34 mm²

Soketli: 1 x M12; kodlama: A




O2D925



Harici aydınlatma

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Bağlantı



- | | |
|---|---|
| 4 | Tetikleme |
| 2 | çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık" |