


Harici aydınlatma

Dome Light 80 CY RD/ US



- 1 LED bölümü
- 2 buton Segment
- 3 buton Colour
- 4 LED Çalışma durumu



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık; açık mavi ışık
--------------	------------------------------

Uygulama

Aydınlatma alanı [mm]	80 x 80
Yapı formu	Dome
Çalışma şekli	normal ışık yoğunluğu (sürekli çalıştırma mümkün); yüksek ışık yoğunluğu (palsli)

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	Çalışma durumu "kalıcı çalışma": 375; çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık": 2130
Koruma sınıfı	III; (PELV)
Işık kaynağı	Kırmızı ışık; açık mavi ışık

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Girişler

Tetikleme	24 V PNP/NPN; harici
Dijital girişlerin sayısı	1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...40
------------------------	----------



Harici aydınlatma

Dome Light 80 CY RD/ US

Depolama sıcaklığı [°C]	-20...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

Fotobiyolojik güvenlik	risk grubu 1; (DIN EN 62471)
------------------------	------------------------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	512,05
Boyutlar [mm]	193 x 136 x 75
Malzemeler	Gövde: Alüminyum siyah kaplamalı; Kapak: ABS
Sıkıştırma torku [Nm]	0,5...1,5

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık"	1 x LED, kırmızı
	LED bölümü	1 x LED, beyaz

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı


Soketli: M12; kodlama: A



1:	U+
2:	Tetikleme girişi NPN
3:	GND
4:	Tetikleme girişi PNP
5:	azaltıcı

Elektriksel bağlantı - Parametre ayarı

Soketli: M12; kodlama: A



1:	çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık"
2:	renk 2
3:	GND
4:	LED bölümü 1
5:	LED bölümü 2
6:	LED bölümü 3
7:	LED bölümü 4
8:	butonları devre dışı bırak