


Harici aydınlatma

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
--------------	------------

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Aydınlatma alanı [mm]	25 x 25
Yapı formu	arka aydınlatma
Çalışma şekli	Sürekli ışık ya da atımlı işletim

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-10...10
Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	< 80
Koruma sınıfı	III
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	875

Girişler

Tetikleme	5...24 V
-----------	----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...50
Koruma	IP 54
Aşırı ısınmaya karşı koruma	evet; (> 50 °C)

Testler / Onaylar

Fotobiyolojik güvenlik	serbest grup; (EN 62471)
MTTF [yıl]	310

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	160,4
Boyutlar [mm]	70,5 x 33,4 x 9,5

O2D941



Harici aydınlatma

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Malzemeler	Alüminyum
Mercek malzemesi	Cam

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Aydınlatma durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Aşırı sıcaklık / aşırı yükleme	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,30 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



1	L +
3	L -
4	Tetikleme
	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi