


O2D945



Harici aydınlatma

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
--------------	------------

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Aydınlatma alanı [mm]	100 x 100
Yapı formu	arka aydınlatma
Çalışma şekli	Sürekli ışık ya da atımlı işletim

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	-10...10
Çalışma gerilimi [V]	24 DC
Akım tüketimi [mA]	< 620
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	875



Harici aydınlatma

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Girişler		
Tetikleme		5...24 V
Çıkışlar		
Aşırı yük koruması		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...50
Koruma		IP 54
Aşırı ısınmaya karşı koruma		evet; (> 50 °C)
Testler / Onaylar		
Fotobiyolojik güvenlik		serbest grup; (EN 62471)
MTTF	[yıl]	293
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	448,4
Boyutlar	[mm]	155 x 133 x 9,8
Malzemeler		Alüminyum
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Aydınlatma durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Aşırı sıcaklık / aşırı yükleme	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,3 m, PUR		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı		


O2D945



Harici aydınlatma

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Bağlantı



1	L +
3	L -
4	Tetikleme
Kablo renkleri :	
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi