



Karşılıklı sensör vericisi


O8S-OOKG/0,30M/AS/4P

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65; IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	2942
UL onayı	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	UL onay numarası	E026
	Dosya numarası UL	E174191
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	21
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Malzemeler		Gövde: ABS; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,3 m, PVC, siyah, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm²		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A		

Karşılıklı sensör vericisi


O8S-OOKG/0,30M/AS/4P

Bağlantı



Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: aşırı kazanç katsayısı