


Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FKOA/T

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OA0102

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	3,5
Koruma sınıfı		II
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FKOA/T

Kısa devre koruması	hayır	
Aşırı yük koruması	hayır	
Zaman fonksiyonu	[s]	0,5...10
İzleme aralığı		
Verici / Alıcı	Alıcı	
Algılama aralığı	[m]	25...50; (Vericiye bağlı)
Aralık ayarlanabilir	evet	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma	IP 65	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,304
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler	PPO değiştirilmiş	
Mercek malzemesi	PMMA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
İşletme parçaları	Açmada gecikme veya kapatmada gecikme anahtar ile seçilebilir	
Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20514	
	tornavida	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
Paket miktarı	1 adet	


Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FKOA/T

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5

Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

