


Cisimden yansımali sensör

OAT-FKOA/T

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağının altında
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	2
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	10
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10
Kısa devre koruması	hayır



Cisimden yansımali sensör

OAT-FKOA/T

Aşırı yük koruması	hayır
Zaman fonksiyonu [s]	0,5...2 (0,15...3)
İzleme aralığı	
Mesafe [mm]	5...1500; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Aralık ayarlanabilir	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	Çalışma
	Fonksiyon
	1 x LED, sarı
	1 x LED, yeşil
	1 x LED, kırmızı
İşletme parçaları	Açmada gecikme veya kapatmada gecikme anahtar ile seçilebilir
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası
	tornavida
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
klemens: ...1,5 mm ²	
Bağlantı	

