


Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FKOA/O.MONTZU

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OA0102

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	3,5
Koruma sınıfı		II
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
------------------	------



Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FKOA/O.MONTZU

Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	10
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	25...50; (Vericiye bağlı)
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF [yıl]	271	

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	165
Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Elektriksel bağlantı

Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen
-------------------	--

Açıklamalar

Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet


Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FKOA/O.MONTZU

Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5

Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 5 A hızlı işleyen

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

