


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte

Ürün özellikleri

Gövde	dikdörtgensel
-------	---------------

Uygulama

Sistem	Fonksiyon kontrol çıkışı
--------	--------------------------

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
------------------	-----	------------

Akım tüketimi	[mA]	< 50
---------------	------	------

Koruma sınıfı	II
---------------	----

Ters polarite koruması	evet
------------------------	------

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
------------------	---

Fonksiyon kontrol çıkışı	evet
--------------------------	------

Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü	[mA]	10
---	------	----

Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	250
------------------------	------	-----



Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FPKG/US

Çift çıkışlı kullanımda maks.yük akımı	[mA]	100
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	300
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Alıcı
Algılama aralığı	[m]	< 50
Aralık ayarlanabilir		evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde		dikdörtgense
Boyutlar	[mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası
	tornavida

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FPKG/US

Bağlantı



2

Fonksiyon kontrol çıkışı