


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte

Ürün özellikleri

Gövde	dikdörtgen
-------	------------

Uygulama

Sistem	Fonksiyon kontrol çıkışı
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 50
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıklı açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Fonksiyon kontrol çıkışı	evet
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA]	10
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250



Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FPKG/T/US

Çift çıkışlı kullanımda maks.yük akımı [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	300
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
Zaman fonksiyonu [s]	0,5...10

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 50
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	90 x 30 x 70
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
İşletme parçaları		Açmada gecikme veya kapatmada gecikme anahtar ile seçilebilir

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası
	tornavida

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Karşılıklı sensör alıcısı

OAE-FPKG/T/US

Bağlantı



2

Fonksiyon kontrol çıkışı