


Reflektörden yansımali sensör

OAP-FPKG/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O4P500

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 anahtarlama seçimi ve potansiyometre kapağın altında
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtrelili; Fonksiyon kontrol çıkışı
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 50
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)



Reflektörden yansımali sensör

OAP-FPKG/US

Fonksiyon kontrol çıkışı		evet
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü	[mA]	10
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	250
Çift çıkışlı kullanımda maks.yük akımı	[mA]	100
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	300
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	< 8; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir		evet
Polarizasyon filtresi mevcut		evet

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,296
Gövde		dikdörtgensel
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası
		tornavida

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Reflektörden yansımali sensör

OAP-FPKG/US

Bağlantı



2

Fonksiyon kontrol çıkışı