



Karşılıklı sensör vericisi

OCS-OOKG/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5S500

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 20
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	670
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...60
------------------------	----------



Karşılıklı sensör vericisi

OCS-OOKG/US-100

Koruma

IP 67

Testler / Onaylar

EMC

EN 60947-5-2

Mekanik özellikleri

Gövde

dikdörtgense

Boyutlar

[mm]

49 x 15 x 42

Malzemeler

çinko döküm

Mercek malzemesi

PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Çalışma

1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

