



Reflektörden yansımali sensör

OCP-CPKG/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5P500

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 30
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		eşlenik
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,9
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	100
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	1500
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet



Reflektörden yansımali sensör

OCP-CPKG/US-100

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	< 5
Aralık ayarlanabilir		evet
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	130
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Polarizasyon filtresi mevcut		evet

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	

Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	49 x 15 x 42
Malzemeler		çinko döküm
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Fonksiyon	1 x LED, sarı flaş yapma

Aksesuarlar		
Parçalar		tornavida

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Reflektörden yansımali sensör

OCP-CPKG/US-100

Bağlantı



şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

