


Karşılıklı sensör alıcısı

OGE-DBOW/LS/CUBE

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	M18 dişli, dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC
Koruma sınıfı		II; (double insulated)
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	633

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	ışık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	8
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	1,7
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	150; (200 (...40 °C))
Yük akımı (Anlık) [mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	30
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 20
Aralık ayarlanabilir	hayır



Karşılıklı sensör alıcısı

OGE-DBOW/LS/CUBE


Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisyon	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	61
Gövde		M18 dişli, dikdörtgen
Boyutlar	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		çinko döküm; PEI
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen	
Aksesuarlar		
Parçalar	kilit somunu: 1	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Yüksüz bağlamayın.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C		
		



Karşılıklı sensör alıcısı

OGE-DBOW/LS/CUBE


Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservfaktor