


Karşılıklı sensör alıcısı

OGE-DNKG/US



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	8
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1000
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 8
Aralık ayarlanabilir	hayır

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67; (uygun konektör ile birlikte)

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	1320

Karşılıklı sensör alıcısı

OGE-DNKG/US

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	14,4
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		Gövde: ABS
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı

Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Soketli: 1 x M12; kodlama: A	



Bağlantı

