


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	M18 dişli, dikdörtgen

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC
Koruma sınıfı		II; (double insulated)
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	633

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	8
Minimum yük akımı	[mA]	5
Maks. kaçak akım	[mA]	1,7
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Yük akımı (Anlık)	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	20
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Mesafe	[mm]	< 100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Aralık ayarlanabilir		hayır



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	11
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisyon	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	60,5
Gövde	M18 dişli, dikdörtgen
Boyutlar [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Diş tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	çinko döküm; PEI
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Elektriksel bağlantı

Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen
-------------------	--

Aksesuarlar

Parçalar	kilit somunu: 1
----------	-----------------

Açıklamalar

Açıklamalar	Yüksüz bağlamayın.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen