


Karşılıklı sensör vericisi

OGS-000W/LS/CUBE

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	M18 dişli, dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...60
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC
Akım tüketimi	[mA]	< 5
Koruma sınıfı		II; (double insulated)
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	633

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 20
Aralık ayarlanabilir		hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	800
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisyon	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	59,5
---------	-----	------



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-000W/LS/CUBE

Gövde	M18 dişli, dikdörtgen
Boyutlar [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Diş tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	çinko döküm; PEI
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Elektriksel bağlantı

Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen
-------------------	---

Aksesuarlar

Parçalar	kilit somunu: 1
----------	-----------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C



Bağlantı

Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen