


Karşılıklı sensör vericisi

OGS-00KG/US



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	645

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 8
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	600
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67; (uygun konektör ile birlikte)

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	1899

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	14,3
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 44
Diş tasarımı	M18 x 1

**Karşılıklı sensör vericisi**

OGS-OOKG/US

Malzemeler	Gövde: ABS
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A

**Bağlantı**