


Karşılıklı sensör alıcısı

OEE-V



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Koruma sınıfı	III
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	49633



Karşılıklı sensör alıcısı

OEE-V

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	57,5
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M8 x 1
Diş tasarımı	M8 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Bağlantı	



WH =
screen =

Kablo renkleri :
beyaz
ekran