


Karşılıklı sensör vericisi

OFS-00KG



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 4
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	700
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	1597

Mekanik özellikleri


Ağırlık [g]	72,3
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1 / L = 60
Diş tasarımı	M12 x 1



Karşılıklı sensör vericisi

OFS-00KG

Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi