



Cisimden yansımali sensör

OGT-HBOA/20-90V

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OG0035

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Gövde

Dış yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]

47...63

Çalışma gerilimi [V]

20...90 AC/DC

Koruma sınıfı

II

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu

Işık var anahtarlama

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi DC [V]

9,5

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi AC [V]

9,5

Minimum yük akımı [mA]

10

Maks. kaçak akım [mA]

5

Yük akımı (Sürekli) AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Yük akımı (Sürekli) DC [mA]

50

Yük akımı (Anlık) [mA]

900; (10 ms / 0,5 Hz)

Anahtarlama frekansı AC [Hz]

25

Anahtarlama frekansı DC [Hz]

70

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması


hayır



Cisimden yansımali sensör

OGT-HBOA/20-90V

İzleme aralığı		
Mesafe	[mm]	< 100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	IEC 801-2	Seviye 4
	IEC 801-3	Seviye 2
	IEC 801-4	Seviye 3
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Bağlantı		



BK = Kablo renkleri :
 BN = siyah
 BU = kahve rengi
 BU = mavi