


Karşılıklı sensör vericisi

OGS-000A



1 İşlevsiz buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Akım tüketimi	[mA]	< 5
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 15
Aralık ayarlanabilir		hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	2000
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	1662



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-000A

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	120,9
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		PBT
Mercek malzemesi		PMMA


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	

Bağlantı	
----------	--



BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
mavi