



## Cisimden yansımali sensör

OGT-DPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OGH501

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

## Ürün özellikleri

|              |            |
|--------------|------------|
| Işık kaynağı | kızılötesi |
| Gövde        | Diş yapısı |

## Uygulama

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımali sensör |
|--------------------|---------------------------|

## Elektriksel özellikleri

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...55 DC   |
| Akım tüketimi [mA]     | 30; ((24 V)) |
| Koruma sınıfı          | II           |
| Ters polarite koruması | evet         |
| Işık kaynağı           | kızılötesi   |
| Dalga boyu [nm]        | 880          |

## Çıkışlar


|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Elektriksel yapı                                | PNP                  |
| Çıkış fonksiyonu                                | ışık yok anahtarlama |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5                  |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 250                  |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 160                  |
| Kısa devre koruması                             | evet                 |
| Kısa devre korumasının cinsi                    | çıkış tarama         |
| Aşırı yük koruması                              | evet                 |



## Cisimden yansımali sensör

OGT-DPKG

| İzleme aralığı               |                    |                                                        |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Mesafe                       | [mm]               | 2...100; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
| Çalışma Koşulları            |                    |                                                        |
| Çalışma sıcaklığı            | [°C]               | -25...80                                               |
| Koruma                       |                    | IP 67                                                  |
| Testler / Onaylar            |                    |                                                        |
| EMC                          | EN 60947-5-2       |                                                        |
|                              | EN 55011           | Sınıf B                                                |
| Mekanik özellikleri          |                    |                                                        |
| Gövde                        |                    | Diş yapısı                                             |
| Boyutlar                     | [mm]               | M18 x 1                                                |
| Diş tasarımı                 |                    | M18 x 1                                                |
| Malzemeler                   |                    | Pirinç nikel kaplamalı                                 |
| Mercek malzemesi             |                    | Cam                                                    |
| Gösterge / Kontroller        |                    |                                                        |
| Gösterge                     | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı                                          |
| Aksesuarlar                  |                    |                                                        |
| Parçalar                     |                    | montaj somunu: 2                                       |
| Açıklamalar                  |                    |                                                        |
| Paket miktarı                |                    | 1 adet                                                 |
| Elektriksel bağlantı         |                    |                                                        |
| Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |                    |                                                        |
| Bağlantı                     |                    |                                                        |



BN = Kablo renkleri :  
 BU = kahve rengi  
 BK = mavi  
 BN = siyah