


Fiber optik amplifikatörü

OGF-HPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	160
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	< 0,08; (Karşılıklı sensör)
Mesafe [mm]	< 15; (Cisimden yansımali sensör)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 88


OG5018



Fiber optik amplifikatörü

OGF-HPKG

Diş tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2 Tırtırlı somun
Açıklamalar	
Açıklamalar	Işık var anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	
Bağlantı	



BN = Kablo renkleri : kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah