


Fiber optik amplifikatörü

OGF-DNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OK5002

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...50 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	ışık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	160
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	< 0,08; (Karşılıklı sensör)
Mesafe [mm]	< 15; (Cisimden yansımali sensör)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B



Fiber optik amplifikatörü

OGF-DNKG

Mekanik özellikleri		
Gövde	Diş yapısı	
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Diş tasarımı	M18 x 1	
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
	Tırtırlı somun	
Açıklamalar		
Açıklamalar	ışık yok anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar	
	cisimden yansımali fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri :
 kahve rengi
 BU = mavi
 BK = siyah