



Fiber optik amplifikatörü

OGF-DPKG/US-100-DPO

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OG5019 + E10277

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...50 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	160
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	< 0,08; (Karşılıklı sensör)
Mesafe [mm]	< 15; (Cisimden yansımali sensör)



Fiber optik amplifikatörü

OGF-DPKG/US-100-DPO

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
		Tırtırlı somun
Açıklamalar		
Açıklamalar		Işık yok anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar
		cisimden yansımali fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12		