



Reflektörden yansımali sensör

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OG5126

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 32
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi	[V]	3,5
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü	[mA]	10
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	200
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	500



Reflektörden yansımali sensör

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı	
Algılama aralığı [m]	< 2,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1
Dış tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	PBT
Mercek malzemesi	PMMA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Reflektörden yansımali sensör

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

Bağlantı



2

Fonksiyon kontrol çıkışı