



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-OOKG/V4A/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OGS301

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 17
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 15
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	2000
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede


OG5107



Karşılıklı sensör vericisi

OGS-00KG/V4A/6M

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1
Dış tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi