


Karşılıklı sensör vericisi

OGS-OOKG/V4A/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OGS300

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	Diş yapısı

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 17
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 15
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	2000
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Karşılıklı sensör vericisi

OGS-OOKG/V4A/US-100

Mekanik özellikleri		
Gövde	Dış yapısı	
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 60,5
Dış tasarımı	M18 x 1	
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT	
Mercek malzemesi	PMMA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

