


Karşılıklı sensör alıcısı

OHE-DPKG/0,20M/AS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O8E204

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	200
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 1,2
Aralık ayarlanabilir	hayır



Karşılıklı sensör alıcısı

OHE-DPKG/0,20M/AS

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	< 2,5
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...50
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	14,8
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Malzemeler		ABS
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, sarı flaş yapma
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,2 m, PVC		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A		



Bağlantı

