


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OHN-HPKG/0,20M/AS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O8H216

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Ortalama ömür [h]	75000
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	800
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	2...50; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	3,5



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OHN-HPKG/0,20M/AS

Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	< 0,6
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...50
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	15
Gövde		dikdörtgen
Boyutlar	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Malzemeler		ABS
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, sarı flaş yapma
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,2 m, PVC		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A		



Bağlantı

