


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OHH-HPKG/2M

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: O8H200

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Ortalama ömür [h]	75000
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	800
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı


Mesafe [mm]	1...15; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	2,5



Geri plan bastırılmalı cisimden yansımali sensörler

OH5008-HPKG/2M

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Arka fon bastırması mevcut	evet	
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı [s]	< 0,6	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...50	
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	28,2	
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Malzemeler	ABS	
Mercek malzemesi	PMMA	
Lens hizalaması	Mercekleri yanda	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, sarı flaş yapma
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²		
Bağlantı		



BK = Kablo renkleri :
 BN = siyah
 BU = kahve rengi
 mavi