


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OHH-HPKG/0,20M/AS

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: O8H208

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Ortalama ömür [h]	75000
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	800
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	1...30; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Aralık ayarlanabilir	hayır



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OHH-HPKG/0,20M/AS

Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	4,5
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut		evet
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	< 0,6
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...50
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	15
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Malzemeler		ABS
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, sarı flaş yapma
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,2 m, PVC		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A		





Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OHH-HPKG/0,20M/AS

Bağlantı

