


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OHH-HPKG/0,20M/AS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O8H202

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgen

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Ortalama ömür [h]	75000
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	800
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	1...15; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Aralık ayarlanabilir	hayır



Geri plan bastırılmalı cisimden yansımali sensörler

OH5018-HPKG/0,20M/AS

Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	2,5
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut	evet

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	< 0,6
------------------------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...50
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	15
Gövde	dikdörtgense
Boyutlar [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Malzemeler	ABS
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, sarı flaş yapma


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,2 m, PVC

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OH5018-HPKG/0,20M/AS

Bağlantı

