


Reflektörden yansımali sensör

OHP-DPKG/0,20M/AS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O8P202

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Ortalama ömür [h]	75000
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	800
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,8; (Prizmatik reflektör Ø 35 E20004)
--	--

OH5019



Reflektörden yansımali sensör

OHP-DPKG/0,20M/AS

Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	10
Işık hüzmesinin boyutları	Algılama aralığı
Polarizasyon filtresi mevcut	evet

Tepki süresi

Cevap verme zamanı [s]	< 0,6
------------------------	-------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...50
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	14
Gövde	dikdörtgensele
Boyutlar [mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Malzemeler	ABS
Mercek malzemesi	PMMA
Lens hizalaması	Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, sarı flaş yapma


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,2 m, PVC

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Reflektörden yansimalı sensör

OHP-DPKG/0,20M/AS

Bağlantı

