

OH5020




Karşılıklı sensör vericisi

OHS-00KG/0,20M/AS

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: O8S201

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 20
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660
Ortalama ömür	[h]	75000
Servis ömrü için referans sıcaklığı	[°C]	25

Çıkışlar

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 1,2
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	10
Işık hüzmesinin boyutları		Algılama aralığı

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...50
Koruma		IP 67

Karşılıklı sensör vericisi

OHS-00KG/0,20M/AS

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	14,9
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Malzemeler		ABS
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,2 m, PVC

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

