







Fiber optik amplifikatörü

OIF-FBOA

Aralık ayarlanabilir		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	309
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	122,5
Gövde		Dış yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Dış tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		PBT; PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
		tornavida
Açıklamalar		
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Işık var anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar Işık yok anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar cisimden yansımali fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar	
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ² ; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5		
Bağlantı		




Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen

Fiber optik amplifikatörü

OIF-FBOA

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: aşırı kazanç katsayısı