


Cisimden yansımali sensör

OIT-FPKG/S

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	Dış yapısı

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	10; ((24 V))
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	40
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	< 600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
-------------	--



Cisimden yansımali sensör

OIT-FPKG/S

Aralık ayarlanabilir	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	PBT; PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	PMMA
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2 tornavida
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
klemens: ...1,5 mm ² ; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm	
Bağlantı	

