







Fiber optik amplifikatörü

OIF-FPKG

Koruma	IP 65	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	659
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	125,5
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		PBT; PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
	tornavida	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Işık var anahtarlaması karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar	
	cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar	
	ışık yok anahtarlaması karşılıklı fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar	
	cisimden yansımali fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5		
Bağlantı		




Fiber optik amplifikatörü

OIF-FPKG

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: aşırı kazanç katsayısı