


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OIH-HPKG/US/600MM

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Potansiyometre



Ürün özellikleri

Işık kaynağı Kırmızı ışık

Uygulama

Sistem Arka fon bastırmalı

Fonksiyon prensibi Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")

Akım tüketimi [mA] 35

Koruma sınıfı III

Ters polarite koruması evet

Işık kaynağı Kırmızı ışık

Dalga boyu [nm] 625

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çıkış fonksiyonu Işık var anahtarlama

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5

Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 200

Anahtarlama frekansı DC [Hz] 300

Kısa devre koruması evet

Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama

Aşırı yük koruması evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm] < 600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)



Geri plan bastırılmalı cisimden yansımali sensörler

OIH-HPKG/US/600MM

Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma)	[mm]	< 600
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma)	[mm]	< 596
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma)	[mm]	< 578
Aralık ayarlanabilir		hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	30
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut		evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	211
Boyutlar	[mm]	64 x 43 x 38
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		çinko döküm nikel kaplamalı
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Parçalar	kilit somunu: 1
----------	-----------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OIH-HPKG/US/600MM

Bağlantı

