


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OIH-HNKG/US/600MM

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Potansiyometre



Ürün özellikleri

Işık kaynağı Kırmızı ışık

Uygulama

Sistem Arka fon bastırmalı

Fonksiyon prensibi Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC; (cULus için "supply class 2")

Akım tüketimi [mA] 35

Koruma sınıfı III

Ters polarite koruması evet

Işık kaynağı Kırmızı ışık

Dalga boyu [nm] 625

Çıkışlar

Elektriksel yapı NPN

Çıkış fonksiyonu Işık var anahtarlama

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC 2,5

Yük akımı (Sürekli) DC 200

Anahtarlama frekansı DC 300

Kısa devre koruması evet

Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama

Aşırı yük koruması evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm] < 600; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)



Geri plan bastırılmalı cisimden yansımali sensörler

OIH-HNKG/US/600MM

Beyaz cisim (% 90 Geri yansıtma)	[mm]	< 600
Gri cisim (% 18 Geri yansıtma)	[mm]	< 596
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma)	[mm]	< 578
Aralık ayarlanabilir		hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	30
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut		evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	200,4
Boyutlar	[mm]	64 x 43 x 38
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		çinko döküm nikel kaplamalı
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar

Parçalar	kilit somunu: 1
----------	-----------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OIH-HNKG/US/600MM

Bağlantı

