


Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OKG/FO/0,15/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OJ5108

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 İşlevsiz buton

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 19
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------



Karşılıklı sensör vericisi

OJS-00KG/FO/0,15/US

İzleme aralığı		
Verici / Alıcı	Verici	
Algılama aralığı	[m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	1000
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,054
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	35 x 24 x 11
Malzemeler	Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS	
Mercek malzemesi	Cam	
Lens hizalaması	Mercekleri önde	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	Basit montaj parçası: 1, E20964	
	Vidalar: 2 x M3 x 16	
	yaylı pullar: 2	
	Somunlar: 2	
Açıklamalar		
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,15 m, PUR		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Hytrel 8068; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı		
		

OJ5064



Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OOKG/FO/0,15/US

Bağlantı

